

Garant GRIDLINE

**Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais gylis 28G. 2 ištraukiami elementai,
Aukštis: 2000 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971605 2000
GTIN	4062406165482
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Vertikali spinta 30×28G su ištraukiamais elementais, kurių kreipiančiosios dugne. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dengti milteliais.**

Pastaba:

Į ištraukiamus 330 mm pločio elementus vienas šalia kito telpa 2 laikikliai. Vertikalias spintas galima statyti tik **ant absoliučiai lygių grindų!**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 30

Gylis G: 28

Vertikalaus stalčiaus plotis: 330 mm

Techninis aprašymas

Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis	323 mm
Plotis	750 mm
Gylis	700 mm
Svoris	259 kg
Vertikalaus stalčiaus plotis	330 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	627 mm
Aukštis	2000 mm
Plotis G	30
Gylis G	28
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1750 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	600 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	2400 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC sunki vertikali spinta