

Waldmann **Šviestuvas su stovu Taneo ESD, Naudojama galia: 31W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972280 31
GTIN	2050002011731
Produktų klasė	93L

Aprašymas**Modelis:**

Specialios medžiagos ir dangos užtikrina **kontroliuojamą įtampos** nuvedimą. Efektyvi, kokybiška ir nereikalaujanti priežiūros LED technologija su plokštuminiu, homogeniniu, neakinančiu apšvietimu be šešėlio. Folijos mygtukas su ON/OFF ir šviesos srauto reguliavimu (iki 10 % tolygiai su atminties funkcija). Nespyruokliuojantis stovas su 3D priekiniu lankstu. Spalvos temperatūra neutraliai balta su 4000 K. Su 24 šviesos diodais.

Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Tiekimo sudėtis:

Su gnybtu tvirtinimui prie stalo. Užspaudimo ribos 0 – 70 mm. (Gnybtas nelaidus ESD). 3,0 m laidas su Euro kištuku. **Spiralinis ESD įžeminimo kabelis su jungtimi 10,3 / 10, 3 mm.**

Techninis aprašymas

Šviestuvo pagrindo ilgis	398 mm
Tvirtinimo tipas	Gnybtas tvirtinimui prie stalo
Šviesos spalva	neutrali balta K
Šviestuvo pagrindo aukštis	33 mm

LEDų kiekis	24
Naudojama galia	31 W
3 D lankstinės svirties veikimo spindulys	180 laipsniai
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviestuvo pagrindo plotis	136 mm
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Įvesties kištuko tipas	C
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas