

Garant GRIDLINE

ESD stalviršis, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972160 1000
GTIN	4062406166953
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Laikančioji plokštė iš 50 mm **tūrinio laidumo** drožlių plokštės. Viršutinė danga iš **laidaus** HPL sluoksnio EGB 0,8 mm. Apatinės pusės baltas sluoksnis laidus priešinga kryptimi. Aplink 3 mm **antistatinis ABS apvadas**.

Pastaba:

Centrinė kiaurymė įžeminimo elementui Nr. 972827 dyd. INT2W ant ESD stalviršio apatinės pusės. Reikia užsakinėti atskirai.

ESD stalviršį galima naudoti tik su ESD padais ir ESD kampo aptaisais.

Techninis aprašymas

Įžeminimas	centre, stalviršio apačioje
Stalviršio danga	HPL danga, laidū
Stalviršio medžiaga	Drožlių plokštė, tūriškai laidū
Ilgis	1000 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Storis	51,6 mm
Dangos storis	0,8 mm
Plokštės ilgis	1000 mm
tūrinis laidumas	taip
Dengiamasis sluoksnis laidus	taip
elektrostatinė savybė	EGB/ESD

Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis