

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius:  
500/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

**Paskirtis:**

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010 – 972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972017 arba ESD darbastaliams Nr. 972150 – 972195.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75; 75; 75; 75; 125

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

**Techninis aprašymas**

Plotis	400 mm
--------	--------

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	5
Naud. aukštis	425 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Gylis	650 mm
Svoris	60 kg
Aukštis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972035 75
ESD stalčius Stalčių aukštis 125 mm	972035 125
ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiaissu ratukais Korpuso aukštis 500 mm	972032 500
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21