

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius:  
300/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

**Paskirtis:**

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010 – 972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972017 arba ESD darbataliams Nr. 972150 – 972195.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75; 150

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

**Techninis aprašymas**

Plotis	400 mm
--------	--------

Svoris	25 kg
Aukštis	300 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	225 mm
Naud. aukštis	225 mm
Gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

ESD stalčius Stalčių aukštis 150 mm	972035 150
ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972035 75
ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais Korpuso aukštis 300 mm	972030 300
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21