

Garant GRIDLINE

ESD apatinė dalis, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972180 800
GTIN	4062406166984
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 972195, siekiant sutvirtinti konstrukciją. Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną. Visos plastikinės dalys yra ESD nelaidžios. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

Techninis aprašymas

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Aukštis	800 mm
Plotis	50 mm
Gylis	700 mm

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis