

Garant GRIDLINE

ESD lentyna iš lakštinio plieno, Tinka modeliui: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972062 1000
GTIN	4062406167127
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Iš tvirto lakštinio plieno. Kabinti į darbo vietos modulį su ratukais galima kas 100 mm, taip pat galima palenkti 20° kampu.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.

elektros izoliacija: EGB/ESD

Aukštis: 100 mm

Naudingas plotis: 920 mm

Naudingasis gylis: 610 mm

Svoris: 9 kg

Techninis aprašymas

Svoris	9 kg
Naudingasis gylis	610 mm
Naudingas plotis	920 mm
Aukštis	100 mm
Lentyna	su pakeltu kraštu
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	20 kg

elektrostatinė savybė

EGB/ESD

Produkto rūšis

Lentyna