

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis mLevel su ESD danga, Ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 972010 2000 |
| GTIN | 4062406167028 |
| Produktų klasė | 9GW |

Aprašymas**Modelis:**

Pagal DIN EN 61340-5-14 įžemintas darbo vietos modulis mLevel, prisitaikantis prie Jūsų poreikių. Klasikinis rankinis aukščio reguliavimas kas 25 mm fiksavimo varžtais apatinėje dalyje. Stalo vidinė pusė graduota, kad būtų paprasta tiksliai nustatyti darbinį aukštį. **Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas**. Centrinis įžeminimo taškas stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi. **Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio**.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinio būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------|
| Dangos storis | 0,8 mm |
| Svoris | 80 kg |
| Modelis | mLevel |
| Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | ne |
| Plotis | 2000 mm |
| Gylis | 800 mm |
| Tolygus aukščio reguliavimas | ne |

| | |
|---|---------------------------------|
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 750 - 1000 mm |
| Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka spalva RAL 7035 |
| Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija |
| Stalviršio medžiaga | ESD stalviršis |
| Darbastalio ilgis | 2000 mm |
| Stalviršio danga | HPL danga, laidis |
| Darbastalio gylis | 700 mm |
| Serija | Workstation |
| Darbastalio storis | 40 mm |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 750-1000 mm |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg |
| Aukščio reguliavimo elementas | mechaninė |
| Plokštelės storis | 40 mm |
| Aukščio išlyginimas | 25 mm |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Produkto rūšis | Darbastalis |