

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis eLevel+ su ESD danga, ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972015 2000
GTIN	4062406167080
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel+. Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguluojamas **darbastalio aukštis**. **Aplink 3 mm antistatinis ABS apvadas.** Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi. **Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).**

Techninis aprašymas

Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Svoris	105 kg
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Darbastalio ilgis	2000 mm
Dangos storis	0,8 mm

Stalviršio medžiaga	ESD stalviršis
Modelis	eLevel+
Darbastalio gylis	700 mm
Aukščio reguliavimo principas	tik stalviršis
Plotis	2000 mm
Gylis	800 mm
Stalviršio danga	HPL danga, laidi
Darbastalio storis	40 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Serija	Workstation
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis