

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel+ su ESD danga, ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 972015 1000   |
| GTIN             | 4062406167066 |
| Produktų klasė   | 9GW           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel+.** Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguluojamas **darbastalio aukštis**. **Aplink 3 mm antistatinis ABS apvadas.** Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).**

**Techninis aprašymas**

|   |                |
|---|----------------|
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 670 - 990 mm   |
| Plotis  | 1000 mm        |
| Svoris  | 78 kg          |
| Serija  | Workstation    |
| Stalviršio medžiaga   | ESD stalviršis |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Darbastalio storis  | 40 mm                           |
| Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija  | taip                            |
| Gylis   | 800 mm                          |
| Tolygus aukščio reguliavimas  | taip                            |
| Stalviršio danga  | HPL danga, laidis               |
| Stalviršio paviršiaus spalva  | šviesiai pilka spalva RAL 7035  |
| Darbastalio ilgis   | 1000 mm                         |
| Aukščio reguliavimo principas   | tik stalviršis                  |
| Modelis   | eLevel+                         |
| Darbastalio gylis   | 700 mm                          |
| Dangos storis   | 0,8 mm                          |
| Įvesties kištuko tipas  | F                               |
| Nominalioji įtampa  | 250 V                           |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta  | 670 – 990 mm                    |
| Konstruktija  | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg                          |
| Aukščio reguliavimo elementas   | elektrinis                      |
| Plokštelės storis   | 40 mm                           |
| Aukščio išlyginimas   | 25 mm                           |
| elektrostatinė savybė   | EGB/ESD                         |
| Produkto rūšis  | Darbastalis                     |