

Garant GRIDLINE

ESD įrankių spinta su stalčiais, 26×24G, Aukštis mm / modelis: 800/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta **ESD laidi**, pagal DIN EN 61340-5-1. Įrankių spinta 30×28G kartu su stalčiais 26×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis, 25 mm tinklelis (stalčių aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. **Su ESD įžeminimo laidu.**

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra įžemintos.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių skaičius	6

Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	800 mm
Naud. aukštis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Plotis	750 mm
Gylis	700 mm
Svoris	133 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta