

Garant GRIDLINE

ESD atramos, Aukštis: 962mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972080 962
GTIN	4062406167141
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Iš tvirto lakštinio plieno. Montuojama be skardos, darbinis paviršius lygus. Įpjovos kas 50 mm priekinėje dalyje, taip pat ir srieginės įvorės priekinėje ir vidinėje dalyje kitiems moduliams, pvz., perforuotoms sienelėms, lentynoms ir t.t., kabinti. Korpusas šonuose su kiaurymėmis laidams. Tiekama poromis.

Tinka:

ESD Workstation modulis Nr. 972010 – 972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos Nr. 972010 – 972017 ir ESD darbastaliams Nr. 972150 – 972160. Perforuota sienelė 2 x Nr. 972100 arba Nr. 972101.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios. Tinka laikiklių konsolėms kabinti.

Techninis aprašymas

Plotis	40 mm
Svoris	6 kg

maksimalus komplektavimas su perforuotąja sienele	2 × Nr. 972100 arba Nr. 972101
Serija	Workstation
Gylis	100 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Atramos