

Garant GRIDLINE

ESD maitinimo ir lizdų modulis, Modulis: RCD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972220 RCD
GTIN	4062406167875
Produktų klasė	9GW

Aprašymas

Paskirtis:

Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.

Vokietija / DE: Tipas F

Šveicarija / CH: Tipas J

Italija / IT: Tipas L

Prancūzija / FR: Tipas E

Čekija / CZ: Tipas E

Anglija / GB: Tipas G

Danija / DK: Tipas K

JAV / US: Tipas B

Tinka:

Nr. 972200 – 972203.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinio būdu.**

Pastaba:

- **Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.**
- **Produktus Nr. 972220 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) nėra ESD laidžios.**
- **Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.**

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Dalijimo elementas: 1E

Nominalioji įtampa: 400 V

Išmatuota įtampa: 400V / AC V

Išmatuota srovė: 40 A

Aprašas: Likutinė srovė / pertraukiklis, apskaičiuota likutinė srovė 30mA, 4 polių (3P+N)

Techninis aprašymas

Išmatuota srovė	40 A
Aprašas	Likutinė srovė / pertraukiklis, apskaičiuota likutinė srovė 30mA, 4 polių (3P+N)
Dalijimo elementas	1E
Išmatuota įtampa	400V / AC V
Nominalioji įtampa	400 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Srovės tipas	AC
medžiagos storis	1,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Maitinimo modulis