

Garant GRIDLINE

ESD lentyna iš lakštinio plieno, Tinka modeliui: 1500**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972111 1500
GTIN	4062406167448
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, su pakeltu krašteliu iš 3 pusių. Su įžeminimo kabeliu. Priekinė pusė su apvadais. Montuojama apvadais į apačią arba žemyn. **Reguliavimo ribos 110 mm gylyje.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 110°**.

Tinka:

Montuoti į **kabinant** į atramas ir medžiagų vežimėlį (dyd. 1000).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.

elektros izoliacija: EGB/ESD

Naudingas plotis: 1380 mm

Naudingasis gylis: 300 mm

Montavimo aukštis: 80 mm

Gylio reguliavimo ribos: 110 mm

Techninis aprašymas

Gylio reguliavimo ribos	110 mm
Montavimo aukštis	80 mm
Naudingas plotis	1380 mm
Naudingasis gylis	300 mm
Lentyna	standartinė
medžiagos storis	1,5 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Lentyna