

**Garant**

**ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Tipas: ESD**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Produktų klasė	91Z

**Aprašymas****Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Sėdynės apmušalas ir nugaros atrama iš **ESD laidžios specialios medžiagos**. Išvengiama statinio krūvio. Laidi 5-ių stipinų atraminė koja iš aliuminio. Kėdė saugesnė, jei naudojamas 5 ESD ratukų / kojelių rinkinys. Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

**Paskirtis:**

Saugiam ir kontroliuojamam darbui su ESD jautriomis detalėmis ir prietaisais. Išvengiama elektrinių detalių gedimo dėl nekontroliuojamos elektros iškrovos.

**Standartas:**

**Leitfähig nach** DIN 61340-5-1.

**Techninis aprašymas**

Sėdynės gylis reguliavimo ribos	40 mm
Sėdynės gylis	450 mm
Atramos reguliavimo ribos	60 mm

Nugaros atramos aukštis	600 mm
Sėdynės plotis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	antracitinė
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	640 - 890 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė