

Garant**ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Tipas: ESD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Produktų klasė	91Z

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Sėdynės apmušalas ir nugaros atrama iš **ESD laidžios specialios medžiagos**. Išvengiama statinio krūvio. Laidi 5-ių stipinų atraminė koja iš aliuminio. Kėdė saugesnė, jei naudojamas 5 ESD ratukų / kojelių rinkinys. Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Detalus aprašymas:

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**

Paskirtis:

Saugiam ir kontroliuojamam darbui su ESD jautriomis detalėmis ir prietaisais. Išvengiama elektrinių detalių gedimo dėl nekontroliuojamos elektros iškrovos.

Standartas:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Techninis aprašymas

Atramos reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylis	450 mm
Nugaros atramos aukštis	600 mm
Sėdynės medžiagos spalva	antracitinė
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Sėdynės plotis	470 mm
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	480 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė