

 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W83: 13-210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236553 13-210
GTIN	4047109258310
Produktų klasė	24Q

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: Inox

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 050204

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,12 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 050204
Pavadinimas	13-210
Serija	KUB Quatron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Kietlydinys	BK7935
Tipas	Inox
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		