

Garant**Skečiamosios kopėčios, vienpusės, Pakopų skaičius su platforma: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965900 4
GTIN	4045197742018
Produktų klasė	91B

Aprašymas**Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos.

Optimizuotas kopėčių lankstas, didelis kontaktinis paviršius, 6-gubai sukniedytas, plastikinis apsauginis gaubtelis.

80 mm gylis laipteliai, rifliuoti, neslidūs.

EasyHandle Haptoprene® rankena su užspaudimo mechanizmu, BalanceBase kopėčių padas. Su plastikiniu loveliu.

Standartas:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Spalva:

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Techninis aprašymas

Laiptelis	pakopa
Skersinio/pakopos gylis	80 mm

Skersinių aukštis	73 mm
Svoris	6,6 kg
Prieinamumas	vienpus.
Medžiaga	Aliuminis
Darbinis aukštis apie	3 m
Platformos aukštis	0,93 m
apatinis išorinis plotis	0,5 m
Kopėčių ilgis	1,73 m
Ilgis I	1,73 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios