

Garant

**Skečiamosios kopėčios, vienpusės su GripStep, Pakopų skaičius su platforma:
5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965901 5
GTIN	4045197742056
Produktų klasė	91B

Aprašymas**Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos.

Optimizuotas kopėčių lankstas, didelis kontaktinis paviršius, 6-gubai sukniedytas, plastikinis apsauginis gaubtelis.

80 mm gylio laipteliai, rifliuoti, neslidūs.

EasyHandle Haptoprene® rankena su užspaudimo mechanizmu, BalanceBase kopėčių padas.

Su **GripStep** pakopos pagrindu.

Su plastikiniu loveliu.

Standartas:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Spalva:

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Techninis aprašymas

Medžiaga	Aliuminis
apatinis išorinis plotis	0,53 m
Laiptelis	pakopa
Prieinamumas	vienpus.
Darbinis aukštis apie	3,25 m
Kopėčių ilgis	1,98 m
Platformos aukštis	1,17 m
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Svoris	7,5 kg
Skersinių aukštis	73 mm
Ilgis I	1,98 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios