

Garant
APET 180531 FR, HU7810, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215211 ALU
GTIN	4045197673800
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 1,8 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Tipas	AL
Kampo spindulys	1,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APET 180531 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		