

**Garant****APET 180520 FR, HU7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215210 ALU
GTIN	4045197673794
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 1,8 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,2 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	AL
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 mm
Kampo spindulys	1,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APET 180520 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		