

**Garant****APET 180540 FR, HU7810, Tipas: ALU**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215212 ALU
GTIN	4045197673817
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  maks. = 9 mm.

## Techninis aprašymas

Tipas	AL
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 mm
Kampo spindulys	4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APET 180540 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		