

3M Scotch-Brite™

**Neaustinės šlifavimo medžiagos lapelis CF-PRO, 152×228 mm, Neaustinio audinio struktūra: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555999 280
GTIN	480116492690
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Speciali neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja**.

**Privalumai:**

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

**Paskirtis:**

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuotų arba šepėčiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

**Techninis aprašymas**

Neaustinio audinio struktūra	280
Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Modelis	A Very Fine
Spalva	raudona

3M pavadinimas	CF-PRO
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	152 mm
Ilgis	228 mm
Produkto pavadinimo požymis	152×228 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030