

**Garant****SOGX 110509, HB6810, Tipas: ALU**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	234080 ALU
GTIN	4045197742407
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Rekomendacija:**

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastūma f: 0,08 – 0,21 mm/aps.

## Techninis aprašymas

Tipas	AL
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 110509
Kietlydinys	HB6810
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,08 – 0,21 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	220 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		