


Garant**SOGX 050204, HB6715, Tipas: GG**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	234037 GG
GTIN	4045197742315
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastaba:

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Pastūma f: 0,04 – 0,18 mm/aps.

Techninis aprašymas

Tipas	Ketus
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Kietlydinys	HB6715
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,04 – 0,18 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
sausasis	tinka		