

Garant**SOGX 100408, HB6810, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	234070 ALU
GTIN	4045197742384
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastūma f: 0,08 – 0,21 mm/aps.

Techninis aprašymas

Tipas	AL
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 100408
Kietlydinys	HB6810
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,08 – 0,21 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	220 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		