



Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Gnybtinio pleišto varžtas	229721
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	169 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	160 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
Gnybtinis pleištas	229720
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	22
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištas	229720