



Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 315/28mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Gnybtinio pleišto varžtas	229721
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	28
maksimalus išorinis Ø $D_{maks.}$	324 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm

Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Gnybtinis pleištąs	229720
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	315 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištąs	229720