

**PNEA 1106XN TN-T01020 Keramika, KS6050, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	223332 GG
GTIN	4960664742653
Produktų klasė	25G

Aprašymas**Modelis:**

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Tiesi pjovimo geometrija: 1,5 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Tipas	Ketus
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNEA 1106XN TN-T01020
Kietlydinys	KS6050
Ašmenys	Keramika

Tiesi pjovimo geometrija	1,5 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	750 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		