



Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	200 mm
Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Pjovimo briaunų skaičius Z	20
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	209 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm

Gnybtinis pleištas	229720
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	6 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	60 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Gnybtinis pleištas	229720
Kaištinis varžtas	229721