



Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Gnybtinis pleištas	229720
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	125 mm
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm

Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
maksimalus išorinis $\varnothing D_{maks.}$	134 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	18
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištas	229720