


PNMG 1106XNEN-GM, PR1525, Tipas: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	223310 GG
GTIN	4960664732906
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.

GM – universalus apdirbimas.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Tiesi pjovimo geometrija: 2 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,25 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,25 mm
Tipas	Ketus
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNMG 1106XNEN-GM
Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM

Tiesi pjovimo geometrija	2 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		