

NT TOOL**Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 20 mm,
Nominalus užveržimo Ø d: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309577 12
GTIN	2050001852175
Produktų klasė	33K

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

Skirta **NT** griebtuvams Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Grioveliai aušinimo priemonei yra prie vidinės kiaurymės d, todėl tinka periferiniam aušinimui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	60 mm
Nominalus užveržimo Ø d	12 mm
Replių Ø D	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai