

Garant**RDHX 0501 MOSN teigiama, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212189 INOX
GTIN	4045197746603
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0501 MOSN
Tipas	INOX
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7635
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		