

Garant**RDHX 12T3 MOT teigiama, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212279 INOX
GTIN	4045197746634
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 12T3 MOT
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7635
Pastūma f_z per dantį	0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		