

**Garant****RDHX 0702 MOSN teigiama, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212219 INOX
GTIN	4045197746610
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

**Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.**

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0702 MOSN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7635
Pastūma $f_z$ per dantį	0,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		