

**Garant****APMT 180516 ER, HB8630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215283 INOX
GTIN	4045197747761
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  maks. = 9 mm.

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 mm
Kampo spindulys	1,6 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180516 ER
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		