

Garant**APMT 180520 ER, HB8630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215284 INOX |
| GTIN | 4045197747785 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------|
| Tipas | INOX |
| Pastūma f_z per dantį | 0,2 mm |
| Kampo spindulys | 2 mm |
| Serija | Softcut® |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | APMT 180520 ER |
| Kietlydinys | HB8630 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 170 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | M |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |