

Garant
SOET 120504 PDER, HU7810, Tipas: ALU

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214860 ALU |
| GTIN | 4045197747945 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas
Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------------|------------------|
| Tipas | AL |
| Pastūma f_z per dantį | 0,2 mm |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOET 120504 PDER |
| Kietlydinys | HU7810 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 700 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 700 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 650 m/min | N |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |