

**HOLEX**
**Frezavimo galvutė 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215055 40/4
GTIN	4045197750303
Produktų klasė	220

## Aprašymas

### Modelis:

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

### Dėmesio:

Be Powercard!

### Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

## Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2