

HOLEX
Frezavimo galvutė 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Produktų klasė	220

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

Dėmesio:

Be Powercard!

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP