

**HOLEX****Frezavimo galvutė 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
100/8mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Produktų klasė	220

## Aprašymas

### Modelis:

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

### Dėmesio:

Be Powercard!

### Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810