

JEPSON POWER

**Rankinis diskinis pjūklas metalui, Tipas: 8320****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078234 8320
GTIN	4260052318508
Produktų klasė	07E

**Aprašymas****Modelis:**

**Našūs diskiniai pjūklai metalui** saugiai ir su mažai užvartų pjauna profilius, vamzdžius ir plokštes iš plieno, spalvotųjų metalų ir daugiasluoksnių medžiagų, **nekibirkščiuoja**.

- **Nereikia naudoti aušinimo-tepimo priemonių.**
- **Nereikia papildomo apdirbimo.**
- **Pjauna sekundės greitumu.**

**Rankinis diskinis pjūklas metalui.**

- **Mažas radialinis mušimas, susidaro mažai užvartų.**
- **Tvirta atrama.**

**Rankinis diskinis pjūklas metalui.**

- **120 mm pjovimo gylis ant kreipiančiojo bėgelio.**
- **Puikiai tinka pjauti daugiasluoksnes plokštes, trapecijos formos lakštus, kabelių kanalus, plieninius vamzdžius, juoduosius ir spalvotuosius metalus, kompozicines medžiagas ir kt., kurių storis iki 12 mm.**
- **Uždara konstrukcija neleidžia drožlėms skrieti.**
- **Lengva magnio konstrukcija – tik 8,4 kg.**

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte yra 1 pjūklelis 84Z Nr. 078242 dyd. 84.

**Pastaba:**

Kreipiamieji bėgeliai skirti 078234 tiekiami pagal užsakymą:

kreipiamasis bėgelis 1400mm tinka dyd. 8320

kreipiamasis bėgelis 600-1200mm tinka dyd 8230.

Diskinis pjūklas metalui DRY MITER Cutter 9410ND filigraniniam minkštų ir jautrių medžiagų pjovimui gali būti užsakomas atskirai.

## Techninis aprašymas

Tinklo dažnis	50 Hz
Gamintojo pavadinimas	8320
Maksimalus pjūvio gylis 90°	120 mm
Pjovimo disko Ø	320 mm
Svoris	8,4 kg
maksimalus sūkių skaičius	1700 min <sup>-1</sup>
Tinklo įtampa	230 V
Naudojama galia	1800 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Pjūklas

## Priedai

Montavimo stovas, skirtas Nr. 078231 Tipas 600526	078238 600526
HM pjovimo diskas Drytec® Ø 320×25,4 mm Dantų skaičius 84	078242 84
HM pjovimo diskas Drytec® Ø 320×25,4 mm Dantų skaičius 72	078242 72