

**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 10 mm, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212714 ALU
GTIN	4045197761552
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Rūšis: HU7810

**Techninis aprašymas**

Tipas	AL
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm

Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,2 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui