

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 16 mm, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212727 ALU
GTIN	4045197761651
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,3 mm

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	AL
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	3 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	3 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,3 mm

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui