

## Garant

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopinanti vibravimą, cilindrinė, HSK-A 100 A = 300, Kakliuko Ø d1: 22mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	306709 22
GTIN	4045197762023
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

### Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

### Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

### Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

### Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

## Techninis aprašymas

Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 300
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

---

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
---	-----------