

Garant

ER cangių įspraustinė mini suploninta, HSK-A 63 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	305710 20
GTIN	4045197762559
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Su aušinimo kanalu (= ER11).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650: 20

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	20 mm
Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650	20
Išorinis Ø D	28 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm

Darbinis ilgis l_N	66 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-13 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min^{-1}
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 11 mm	308930 11
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 13 mm	308930 13
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308930 4
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm	308911 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 12 mm	308916 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 11 mm	308916 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 8 mm	308916 8
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 5 mm	308930 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 9 mm	308916 9
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	308930 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308916 4
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 2,5 mm	308911 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 7 mm	308911 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	308916 10

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308916 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308916 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308930 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
ER cangių 7 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm su tarpine	309018
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308911 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308916 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 20	309650 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308930 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308911 10
Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įspraustinėms 20	309740 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308911 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309016
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6