

Garant**Keičiama plokštelė graviravimui, HU7805, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217210 ALU
GTIN	4045197762139
Produktų klasė	21Y

Aprašymas

Keičiama plokštelė graviravimui ALU Pastūma f: 0,005 – 0,03 mm

Techninis aprašymas

Tipas	AL
Pastūma f	0,005 – 0,03 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HU7805
Smailas kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunos spindulys R _e	0,08 mm
Sekcijos ilgis b	0,4 mm
t _{maks.}	2 mm
W _{max}	2,06 mm

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė graviravimui
ir užvartų nuėmimui**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		