

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273910 16
GTIN	4045197762979
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Pastaba:**

Ant **dešiniųjų laikiklių** tvirtinkite **dešines plokšteles**, ant **kairinių laikiklių** – **kairines plokšteles**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20,2 mm
Ilgis	1,2 mm
Koto dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 13
Galvutės ilgis L ₁	21,4 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Fiksavimo varžtas Tipas 13

279815 13

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500