

Garant**Laikiklis, kairinis, Koto Ø D_s: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273915 32
GTIN	4045197763174
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Pastaba:**

Ant **dešinių laikiklių** tvirtinkite **kairines plokšteles**, ant **kairinių laikiklių** tvirtinkite **dešines plokšteles**.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragražimo Ø D _{min}	40 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Plokštelės dydis L ₂	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 13
Darbinės dalies ilgis L ₃	23 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	lštekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 13	279815 13
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500